

CRIMPFOX 25R - Pinza a crimpare



1212039

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212039>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per capocorda senza collare isolante a norma DIN 46228 Parte 1 e capocorda con collare isolante a norma DIN 46228 Parte 4, 10 mm² ... 25 mm², ingresso laterale, crimpatura WM

I vantaggi

- I manici ergonomici assicurano una tenuta ottimale e riducono il dispendio di energie del 25 %

Dati commerciali

Codice articolo	1212039
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3131
Codice prodotto	BH3131
GTIN	4046356453905
Peso per pezzo (confezione inclusa)	681,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	681,4 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

CRIMPFOX 25R - Pinza a crimpare



1212039

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212039>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura WM
Caratteristica di prodotto	Impugnatura di ampiezza ridotta Forza di azionamento ridotta fino al 25 %

Punto di crimpatura 1

Sezione max.	10 mm ²
AWG min	8
AWG max	4

Punto di crimpatura 2

Sezione max.	16 mm ²
AWG max	6

Punto di crimpatura 3

Sezione max.	25 mm ²
AWG max	4

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	10 mm ² ... 25 mm ²
Sezione AWG	8 ... 4

Dimensioni

Larghezza	25 mm
Altezza	68 mm
Lunghezza	256 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

CRIMPFOX 25R - Pinza a crimpare



1212039

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212039>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212039>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 25R - Pinza a crimpare



1212039

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212039>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX 25R - Pinza a crimpare



1212039

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212039>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com