

CRIMPFOX-RCI 6 - Pinza a crimpare



1212057

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212057>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per capicorda isolati, 0,5 mm² ... 6,0 mm² (rosso, blu, giallo), crimpatura ovale, simmetrica

I vantaggi

- Le CRIMPFOX-RCI6/... completano il programma di pinze a crimpare per capocorda
- Gli stampi realizzati in modo preciso offrono una qualità elevata e costante nella lavorazione dei contatti
- Bloccaggio forzato sbloccabile

Dati commerciali

Codice articolo	1212057
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3132
Codice prodotto	BH3132
GTIN	4046356453929
Peso per pezzo (confezione inclusa)	677 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	670,9 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

CRIMPFOX-RCI 6 - Pinza a crimpare



1212057

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212057>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura ovale
Caratteristica di prodotto	Bloccaggio forzato sbloccabile
	Forma di crimpatura simmetrica

Punto di crimpatura 1

Sezione min.	0,5 mm ²
Sezione max.	1,5 mm ²
AWG min	20
AWG max	16

Punto di crimpatura 2

Sezione min.	1,5 mm ²
Sezione max.	2,5 mm ²
AWG min	16
AWG max	14

Punto di crimpatura 3

Sezione min.	4 mm ²
Sezione max.	6 mm ²
AWG min	12
AWG max	10

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Sezione AWG	20 ... 10

Dimensioni

Larghezza	25 mm
Altezza	68 mm
Lunghezza	256 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

CRIMPFOX-RCI 6 - Pinza a crimpare



1212057

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212057>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212057>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RCI 6 - Pinza a crimpare



1212057

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212057>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-RCI 6 - Pinza a crimpare



1212057

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212057>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica
---	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com