

CRIMPFOX-RCT 25-1 - Pinza a crimpare



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212066>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per la crimpatura di capicorda tubolari CU non isolati (DIN 46235), 10 mm² ... 25 mm², crimpatura esagonale

I vantaggi

- Le CRIMPFOX-RC 10 e ...RCT 25-1 completano la gamma di pinze a crimpare per capocorda non isolati e capocorda tubolari isolati
- Tutte le pinze di questo tipo riducono il dispendio energetico del 25% durante la crimpatura

Dati commerciali

Codice articolo	1212066
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3133
Codice prodotto	BH3133
GTIN	4046356454063
Peso per pezzo (confezione inclusa)	661,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	661,6 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"
---------------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	crimpatura esagonale
Caratteristica di prodotto	Crimpatura di connettori standardizzati secondo DIN 46235
	Forza di azionamento ridotta fino al 25 %

Punto di crimpatura 1

Sezione max.	10 mm ²
AWG max	8
Diametro esterno	7,00 mm
Diametro interno	4,50 mm

Punto di crimpatura 2

Sezione max.	16 mm ²
AWG max	6
Diametro esterno	8,50 mm
Diametro interno	5,50 mm

Punto di crimpatura 3

Sezione max.	25 mm ²
AWG max	4
Diametro esterno	10,00 mm
Diametro interno	7,00 mm

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	10 mm ² ... 25 mm ²
Sezione AWG	7 ... 2/0

Dimensioni

Larghezza	25 mm
Altezza	68 mm
Lunghezza	256 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

CRIMPFOX-RCT 25-1 - Pinza a crimpare



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212066>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212066>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RCT 25-1 - Pinza a crimpare



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212066>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-RCT 25-1 - Pinza a crimpare



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212066>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com