

CRIMPFOX-M 25/DIE - Stampo per crimpatura



1212081

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212081>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Stampo, per Crimpfox-M, per capocorda 16 - 25 mm², imballato in custodie box affiancabili



Dati commerciali

Codice articolo	1212081
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH313Z
Codice prodotto	BH313Z
GTIN	4046356454513
Peso per pezzo (confezione inclusa)	90,75 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	86 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

CRIMPFOX-M 25/DIE - Stampo per crimpatura



1212081

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212081>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Stampo
Crimpatura	Crimpatura trapezoidale
Caratteristica di prodotto	Insero sostitutivo per la pinza a crimpare universale CRIMPFOX-M

Punto di crimpatura 1

Sezione max.	16 mm ²
AWG max	6

Punto di crimpatura 2

Sezione max.	25 mm ²
AWG max	4

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	16 mm ² ... 25 mm ²
-----------------	---

Dimensioni

Larghezza	75 mm
Altezza	25,5 mm
Lunghezza	114 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

CRIMPFOX-M 25/DIE - Stampo per crimpatura



1212081

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212081>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212081>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

1212081

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212081>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043892
ECLASS-15.0	21043892

ETIM

ETIM 10.0	EC011822
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-M 25/DIE - Stampo per crimpatura



1212081

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212081>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com