

CRIMPFOX-M CX-1/DIE - Stampo per crimpatura



1212087

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212087>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Stampo, per Crimpfox-M, per connettore coassiale: RG 174, RG 179 / BNC / TNC , imballato in custodie box affiancabili

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1212087 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BH313Z |
| Codice prodotto | BH313Z |
| GTIN | 4046356454575 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 86,3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 82,11 g |
| Numero tariffa doganale | 82032000 |
| Paese di origine | SE |

1212087

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212087>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|----------------------------|---|
| Tipo di prodotto | Stampo |
| Crimpatura | crimpatura esagonale |
| Caratteristica di prodotto | Inserto sostitutivo per la pinza a crimpare universale CRIMPFOX-M |
| Larghezza crimpatura | 0,70 mm |
| Larghezza crimpatura | 1,69 mm |
| Larghezza crimpatura | 3,25 mm |
| Larghezza crimpatura | 4,52 mm |

Dati di collegamento

Connessione conduttori

| | |
|-----------------|---------------------|
| Sezione metrica | > 0 mm ² |
|-----------------|---------------------|

Dimensioni

| | |
|-----------|---------|
| Larghezza | 75 mm |
| Altezza | 25,5 mm |
| Lunghezza | 114 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--------|------|
| Colore | nero |
|--------|------|

CRIMPFOX-M CX-1/DIE - Stampo per crimpatura



1212087

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212087>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212087>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

1212087

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212087>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043892 |
| ECLASS-15.0 | 21043892 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC011822 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

CRIMPFOX-M CX-1/DIE - Stampo per crimpatura



1212087

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212087>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com