

CRIMPFOX-DSUB 5 - Pinza a crimpare



1212111

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212111>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per contatti D-SUB, high density, 0,08 - 0,5 mm², crimpatura B, incluso alloggiam. inserti portacontatti

I vantaggi

- Inserimento laterale dei conduttori
- Bloccaggio forzato sbloccabile
- Forza di crimpatura elevata con bassa forza manuale
- Stazioni di stampaggio siglate per lavorare in modo preciso le sezioni corrispondenti

Dati commerciali

Codice articolo	1212111
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3136
Codice prodotto	BH3136
GTIN	4046356453899
Peso per pezzo (confezione inclusa)	445,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	442,9 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

CRIMPFOX-DSUB 5 - Pinza a crimpare



1212111

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212111>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura B
Caratteristica di prodotto	Inserimento laterale dei conduttori
	Bloccaggio forzato sbloccabile
	Stazioni di stampaggio siglate

Punto di crimpatura 1

Sezione min.	0,08 mm ²
Sezione max.	0,22 mm ²
AWG min	28
AWG max	26

Punto di crimpatura 2

Sezione min.	0,08 mm ²
Sezione max.	0,22 mm ²
AWG min	28
AWG max	26

Punto di crimpatura 3

Sezione min.	0,22 mm ²
Sezione max.	0,5 mm ²
AWG min	26
AWG max	22

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,08 mm ² ... 0,5 mm ²
Sezione AWG	28 ... 22

Dimensioni

Larghezza	18 mm
Altezza	59 mm
Lunghezza	198 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

CRIMPFOX-DSUB 5 - Pinza a crimpare


1212111

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212111>



Disegni

Disegno prodotto



CRIMPFOX-DSUB 5 - Pinza a crimpare



1212111

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212111>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212111>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-DSUB 5 - Pinza a crimpare



1212111

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212111>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-DSUB 5 - Pinza a crimpare



1212111

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212111>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com