

CUTFOX 12 - Frontale tagliacavi



1212128

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212128>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Tagliacavi, per rame e alluminio fino a un diametro di 12 mm (fino a 35 mm²)

I vantaggi

- Taglio di cavi di diversi tipi e dimensioni
- Taglio senza bava e senza schiacciamento
- Acciaio speciale per utensili per un uso prolungato
- Impugnature bicomponenti ergonomiche per lavorare senza fatica e in totale sicurezza

Dati commerciali

Codice articolo	1212128
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3112
Codice prodotto	BH3112
GTIN	4046356456081
Peso per pezzo (confezione inclusa)	202,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	198 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	DE

CUTFOX 12 - Frontale tagliacavi



1212128

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212128>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile da taglio
Applicazione	Alluminio
	Rame
Caratteristica di prodotto	Due aree di taglio e spelatura
	Taglio senza schiacciamento
	Impugnatura ergonomica bicomponente
	Giunto rivettato

Dati di collegamento

Sezione conduttore flessibile

35 mm²

Dimensioni

Larghezza	53 mm
Lunghezza	165 mm
Diametro	12 mm

Indicazioni materiale

Colore

multicolore (RAL -)

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore

≤ 12,00 mm

CUTFOX 12 - Frontale tagliacavi



1212128

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212128>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21044701
ECLASS-15.0	21044701

ETIM

ETIM 10.0	EC000142
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CUTFOX 12 - Frontale tagliacavi



1212128

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212128>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com