

# TSD-M 3NM - Cacciavite dinamometrico



1212225

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212225>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Avvitatore a coppia, accuratezza a norma EN ISO 6789, regolabile da 1,2 - 3 Nm



## I vantaggi

- I cacciaviti dinamometrici TSD-M.... possono essere regolati alla coppia necessaria di 1,2 Nm ... 3,0 Nm in tutta facilità
- Avvitatore a coppia con alloggiamento per attacco rapido esagonale
- Avvitatore a coppia altamente preciso, sensibile, regolabile a norma EN ISO 6789

## Dati commerciali

Codice articolo	1212225
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH314A
Codice prodotto	BH314A
GTIN	4046356455565
Peso per pezzo (confezione inclusa)	188,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	179 g
Numero tariffa doganale	82054000
Paese di origine	CZ

# TSD-M 3NM - Cacciavite dinamometrico



1212225

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212225>

## Dati tecnici

### Note

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto

Utensile per coppia

### Dati di collegamento

Range della coppia di serraggio

1,2 Nm ... 3 Nm 6 %

Presa di forza

Chiave esagonale

### Dimensioni

Larghezza

36,5 mm

Larghezza lama

0 mm

Altezza

36,5 mm

Lunghezza

150 mm

Spessore lama

0 mm

### Indicazioni materiale

Colore

nero

# TSD-M 3NM - Cacciavite dinamometrico



1212225

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212225>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212225>



**EAC**

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

# TSD-M 3NM - Cacciavite dinamometrico



1212225

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212225>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	21040417
ECLASS-15.0	21040417

### ETIM

ETIM 10.0	EC002132
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

# TSD-M 3NM - Cacciavite dinamometrico



1212225

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212225>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)