

CUTFOX-LB VDE - Frontale tagliacavi



1212527

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212527>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza tagliacavi, per barre collettrici lamellate/nastro lamellare, anche per rame e alluminio fino a 50 mm² di diametro, testata VDE 1000 V AC/1500 V DC

I vantaggi

- Taglio senza bava e senza schiacciamento
- Acciaio speciale per utensili per un uso prolungato
- Giunto a vite regolabile
- Testato VDE
- Impugnature bicomponenti ergonomiche per lavorare senza fatica e in totale sicurezza

Dati commerciali

Codice articolo	1212527
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH311S
Codice prodotto	BH311S
GTIN	4046356589550
Peso per pezzo (confezione inclusa)	324 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	317,2 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	DE

CUTFOX-LB VDE - Frontale tagliacavi



1212527

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212527>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile da taglio
Applicazione	Alluminio
	Rame
	Barre collettrici con lamelle/nastro lamellare
Caratteristica di prodotto	Superficie di taglio seghettata
	Rapporti di leva ottimizzati
	Tagliente temprato
	Taglio senza schiacciamento
	Impugnatura ergonomica bicomponente
	Matrice a vite regolabile testato VDE

Dimensioni

Lunghezza	210 mm
Diametro	25 mm

Misure esterne

Diametro esterno	≤ 25 mm
------------------	---------

Indicazioni materiale

Colore	multicolore (RAL -)
--------	---------------------

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	≤ 25,00 mm
-----------------------------	------------

Normative e prescrizioni

Verifiche	DIN EN 60900 (VDE 0682 PARTE 201)
	DIN ISO 5746

CUTFOX-LB VDE - Frontale tagliacavi



1212527

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212527>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212527>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974



Omologazione marchio VDE

ID omologazione: 40052526

CUTFOX-LB VDE - Frontale tagliacavi



1212527

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212527>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21044701
ECLASS-15.0	21044701

ETIM

ETIM 10.0	EC000142
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CUTFOX-LB VDE - Frontale tagliacavi



1212527

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212527>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg

5,367 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com