

CF 500/DIE TC 10 - Stampo per crimpatura



1212260

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212260>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Stampo per crimpatrice CF 500, per contatti torniti diametro codolo 4 mm (CK 4,0) 6 ... 10 mm²

I vantaggi

- Stazioni di stampaggio siglate per lavorare in modo preciso le sezioni corrispondenti

Dati commerciali

Codice articolo	1212260
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH323Z
Codice prodotto	BH323Z
GTIN	4046356449823
Peso per pezzo (confezione inclusa)	69 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	53,4 g
Numero tariffa doganale	84799070
Paese di origine	DE

CF 500/DIE TC 10 - Stampo per crimpatura



1212260

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212260>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Stampo
Crimpatura	Crimpatura quadra

Punto di crimpatura 1

Sezione min.	6 mm ²
Sezione max.	10 mm ²
AWG max	10

Punto di crimpatura 2

Sezione max.	10 mm ²
AWG max	8

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	6 mm ² ... 10 mm ²
-----------------	--

Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

CF 500/DIE TC 10 - Stampo per crimpatura

1212260

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212260>



Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1212260

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212260>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com