

SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Inserto a vite



1212605

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212605>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Bit di avvitamento, intaglio, sagomato, azionamento E6,3-1/4", per viti per presa di prova, dimensioni: 0,6 x 3,5 x 50 mm, tenace, adatto per supporto secondo DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

La figura mostra la versione SF-BIT-SLS 0,6x3,5

I vantaggi

- Utensili per avvitatore a batteria SF-ASD21 in diverse esecuzioni

Dati commerciali

Codice articolo	1212605
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	BH3149
Codice prodotto	BH3149
GTIN	4046356590280
Peso per pezzo (confezione inclusa)	7,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	7,3 g
Numero tariffa doganale	82079030
Paese di origine	CZ

SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Inserto a vite

1212605

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212605>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile per viti
Applicazione	1/4"
Tipo	Taglio
Caratteristica di prodotto	Testa della vite prese di prova

Dati di collegamento

Preso di forza	Con viti per presa di prova
----------------	-----------------------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza lama	3,5 mm
Altezza lama	50 mm
Lunghezza	50 mm
Spessore lama	0,6 mm

Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	Acciaio

Normative e prescrizioni

Verifiche	DIN 3126
-----------	----------

SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Inserto a vite

1212605

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212605>



Disegni

Disegno quotato



SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Inserto a vite



1212605

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212605>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212605>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01750

SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Inserto a vite



1212605

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212605>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21044204
ECLASS-15.0	21044204

ETIM

ETIM 10.0	EC003864
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112800
-------------	----------

SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Inserto a vite



1212605

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212605>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg

0,599 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com