

# CRIMPFOX-C120 RCT 70-1/DIE - Stampo per crimpatura

1212319

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212319>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Stampo (coppia), per CRIMPFOX-C120, per capicorda tubolari in rame 10 + 70 mm<sup>2</sup>, crimpatura WM

## Dati commerciali

Codice articolo	1212319
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH313Z
Codice prodotto	BH313Z
GTIN	4046356454650
Peso per pezzo (confezione inclusa)	135,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	135,8 g
Numero tariffa doganale	82079091
Paese di origine	DE

# CRIMPFOX-C120 RCT 70-1/DIE - Stampo per crimpatura



1212319

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212319>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Stampo
Crimpatura	crimpatura esagonale
Caratteristica di prodotto	Inserto sostitutivo per la pinza a crimpare CRIMPFOX-C120
Sezione min.	10 mm <sup>2</sup>
Sezione max.	70 mm <sup>2</sup>
AWG min	7
AWG max	2/0

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

Sezione metrica	10 mm <sup>2</sup> ... 70 mm <sup>2</sup>
-----------------	---

### Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

# CRIMPFOX-C120 RCT 70-1/DIE - Stampo per crimpatura



1212319

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212319>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212319>



**EAC**

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-C120 RCT 70-1/DIE - Stampo per crimpatura



1212319

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212319>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-15.0	21043892
ECLASS-13.0	21043892

### ETIM

ETIM 10.0	EC011822
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-C120 RCT 70-1/DIE - Stampo per crimpatura



1212319

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212319>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)