

# CRIMPFOX-C120 R35-70/DIE - Stampo per crimpatura



1212325

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212325>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Stampo a U (coppia), per CRIMPFOX-C120, per cavo sensore 35 + 70 mm<sup>2</sup>

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1212325       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | BH313Z        |
| Codice prodotto                     | BH313Z        |
| GTIN                                | 4046356454711 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 161,4 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 161,4 g       |
| Numero tariffa doganale             | 82079091      |
| Paese di origine                    | DE            |

# CRIMPFOX-C120 R35-70/DIE - Stampo per crimpatura



1212325

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212325>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tipo di prodotto           | Stampo  |
| Crimpatura                 | Crimpatura ovale  |
| Caratteristica di prodotto | Inserto sostitutivo per la pinza a crimpare CRIMPFOX-C120 |
| Sezione min.               | 35 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione max.               | 70 mm <sup>2</sup>  |

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

|                 |   |
|-----------------|---|
| Sezione metrica | 35 mm <sup>2</sup> ... 70 mm <sup>2</sup> |
|-----------------|---|

### Indicazioni materiale

|        |      |
|--------|------|
| Colore | nero |
|--------|------|

# CRIMPFOX-C120 R35-70/DIE - Stampo per crimpatura



1212325

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212325>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212325>



**EAC**

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-C120 R35-70/DIE - Stampo per crimpatura



1212325

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212325>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043892 |
| ECLASS-15.0 | 21043892 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC011822 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CRIMPFOX-C120 R35-70/DIE - Stampo per crimpatura



1212325

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212325>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)