

# CRIMPFOX-C50 - Pinza a crimpare



1212340

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212340>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Pinza base, per l'alloggiamento di stampi per i più diversi tipi di contatti fino a 50 mm<sup>2</sup>



## I vantaggi

- Il sistema di azionamento meccanico riduce al minimo il dispendio energetico
- I supporti facilmente sollevabili della ganaschia consentono il cambio rapido degli stampi
- Vasta gamma di stampi a disposizione

## Dati commerciali

Codice articolo	1212340
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH313A
Codice prodotto	BH313A
GTIN	4046356454865
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.619 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1.527,2 g
Numero tariffa doganale	82055980
Paese di origine	DE

# CRIMPFOX-C50 - Pinza a crimpare



1212340

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212340>

## Dati tecnici

### Note

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	universale
Caratteristica di prodotto	Pinza base per l'alloggiamento di matrici
	Testa a snodo per connettori ingombranti
	Con meccanismo a cricchetto
	Bloccaggio forzato sbloccabile
	Robusto e resistente

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

Sezione metrica	6 mm <sup>2</sup> ... 70 mm <sup>2</sup>
Sezione AWG	10 ... 2/0

### Dimensioni

Larghezza	60 mm
Altezza	65 mm
Lunghezza	280 mm

### Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

# CRIMPFOX-C50 - Pinza a crimpare



1212340

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212340>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212340>



**EAC**

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-C50 - Pinza a crimpare



1212340

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212340>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-C50 - Pinza a crimpare



1212340

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212340>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg

51,414 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)