

CRIMPFOX-CX 4,52-M - Pinza a crimpare



1212713

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212713>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, corpo compatto, per connettori coassiali 1,69 mm, 3,25 mm, 4,52 mm, tre stazioni di stampaggio siglate, bloccaggio forzato sbloccabile, ingresso laterale, crimpatura esagonale

I vantaggi

- Inserimento laterale dei conduttori
- Bloccaggio forzato sbloccabile
- Pinza a crimpare per lavorare connettori coassiali

Dati commerciali

Codice articolo	1212713
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3138
Codice prodotto	BH3138
GTIN	4046356857628
Peso per pezzo (confezione inclusa)	623,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	623,3 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

CRIMPFOX-CX 4,52-M - Pinza a crimpare



1212713

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212713>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	crimpatura esagonale
Caratteristica di prodotto	Inserimento laterale dei conduttori
	Bloccaggio forzato sbloccabile
	Pinza a crimpare per lavorare connettori coassiali

Punto di crimpatura 1

Larghezza crimpatura 3,25 mm

Punto di crimpatura 2

Larghezza crimpatura 4,52 mm

Punto di crimpatura 3

Larghezza crimpatura 1,69 mm

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica 1,69 mm² ... 3,25 mm²

Dimensioni

Larghezza	22 mm
Altezza	76 mm
Lunghezza	204 mm

Misure esterne

Diametro esterno 1,69 mm ... 3,25 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

CRIMPFOX-CX 4,52-M - Pinza a crimpare



1212713

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212713>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212713>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-CX 4,52-M - Pinza a crimpare



1212713

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212713>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-CX 4,52-M - Pinza a crimpare



1212713

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212713>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com