

# UNIFOX-WP - Pinza a pappagallo



1212365

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212365>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a pappagallo, con supporto inserito, superfici di presa doppie dentellate, secondo VDE ISO 8976

## I vantaggi

- Impugnature bicomponenti ergonomiche per lavorare senza fatica e in totale sicurezza
- Superfici di presa dentellate
- Testato VDE
- I rapporti di trasmissione vantaggiosi permettono una potenza di tenuta ottimale
- Stampo battuto e temprato in olio per la massima sollecitazione
- Adattamento a diverse aperture chiave

## Dati commerciali

Codice articolo	1212365
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3161
Codice prodotto	BH3161
GTIN	4046356455695
Peso per pezzo (confezione inclusa)	368 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	368,9 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	DE

# UNIFOX-WP - Pinza a pappagallo



1212365

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212365>

## Dati tecnici

### Note

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensili universali
Caratteristica di prodotto	Superficie di presa dentellata
	Denti temprati a induzione
	Presca sicura e salda
	Autobloccante
	Acciaio speciale per utensili, forgiato a caldo e temprato a olio

### Dimensioni

Lunghezza	240 mm
Apertura chiave	50 mm
Apertura chiave montaggio	50 mm

# UNIFOX-WP - Pinza a pappagallo



1212365

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212365>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212365>



**EAC**

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

# UNIFOX-WP - Pinza a pappagallo



1212365

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212365>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043826
ECLASS-15.0	21043826

### ETIM

ETIM 10.0	EC000164
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

1212365

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212365>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)