

# CRIMPFOX-RCI 6-M - Pinza a crimpare



1212730

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212730>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, corpo della pinza compatto, per capocorda isolati, simmetrica, 0,5 mm<sup>2</sup> ... 6,0 mm<sup>2</sup> (rosso, blu, giallo), tre stazioni di stampaggio siglate, bloccaggio forzato sbloccabile, ingresso laterale

## I vantaggi

- Bloccaggio forzato sbloccabile
- Una chiara identificazione delle sezioni è data dalla codifica colori sullo stampo
- Pinza a crimpare per capocorda e connettori
- Esso si libera non appena viene raggiunta la pressione necessaria, eliminando in tal modo pressioni troppo ridotte

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1212730       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | BH3132        |
| Codice prodotto                     | BH3132        |
| GTIN                                | 4046356857895 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 619,3 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 619,3 g       |
| Numero tariffa doganale             | 82032000      |
| Paese di origine                    | SE            |

# CRIMPFOX-RCI 6-M - Pinza a crimpare



1212730

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212730>

## Dati tecnici

### Note

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

### Caratteristiche articolo

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Tipo di prodotto           | Utensile a crimpare            |
| Crimpatura                 | Crimpatura ovale               |
| Caratteristica di prodotto | Bloccaggio forzato sbloccabile |
|                            | Matrici con codifica a colori  |

#### Punto di crimpatura 1

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Sezione min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| AWG min      | 20                  |
| AWG max      | 16                  |

#### Punto di crimpatura 2

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Sezione min. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| AWG min      | 16                  |
| AWG max      | 14                  |

#### Punto di crimpatura 3

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Sezione min. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Sezione max. | 6 mm <sup>2</sup> |
| AWG min      | 12                |
| AWG max      | 10                |

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

|                 |   |
|-----------------|---|
| Sezione metrica | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> |
| Sezione AWG     | 20 ... 10                                 |

### Dimensioni

|           |        |
|-----------|--------|
| Larghezza | 22 mm  |
| Altezza   | 76 mm  |
| Lunghezza | 204 mm |

### Indicazioni materiale

|        |      |
|--------|------|
| Colore | nero |
|--------|------|

# CRIMPFOX-RCI 6-M - Pinza a crimpare



1212730

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212730>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212730>



**EAC**

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-RCI 6-M - Pinza a crimpare



1212730

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212730>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000168 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CRIMPFOX-RCI 6-M - Pinza a crimpare



1212730

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212730>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)