

# CRIMPFOX-RCT 16-1 - Pinza a crimpare



1212731

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212731>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per capocorda tubolari non isolati, 4 - 16 mm<sup>2</sup>, crimpatura a rientranza ed esagonale

## I vantaggi

- Bloccaggio forzato sbloccabile
- I manici ergonomici assicurano una tenuta ottimale e favoriscono un lavoro senza fatica
- Pinza a crimpare, per capocorda tubolari non isolati
- Esecuzione compatta e leggera

## Dati commerciali

Codice articolo	1212731
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3133
Codice prodotto	BH3133
GTIN	4046356857901
Peso per pezzo (confezione inclusa)	701,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	701,6 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

## Dati tecnici

### Note

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"
---------------------------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura a rientranza
Caratteristica di prodotto	Area della testa stretta per spazi limitati
	Elevato rapporto di trasmissione
	Azionamento a due mani
	Bloccaggio forzato sbloccabile

#### Punto di crimpatura 1

Sezione min.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione max.	6 mm <sup>2</sup>
AWG min	11
AWG max	10

#### Punto di crimpatura 2

Sezione max.	10 mm <sup>2</sup>
AWG max	8

#### Punto di crimpatura 3

Sezione max.	16 mm <sup>2</sup>
AWG max	5

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

Sezione metrica	4 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup>
Sezione AWG	11 ... 5

### Dimensioni

Larghezza	30 mm
Altezza	70 mm
Lunghezza	304 mm

### Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

# CRIMPFOX-RCT 16-1 - Pinza a crimpare



1212731

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212731>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212731>



**EAC**

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-RCT 16-1 - Pinza a crimpare



1212731

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212731>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-RCT 16-1 - Pinza a crimpare



1212731

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212731>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)