

CRIMPFOX-RCT 70-1 - Pinza a crimpare



1212732

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212732>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per capocorda tubolari non isolati, 10 - 70 mm², crimpatura a rientranza

I vantaggi

- Bloccaggio forzato sbloccabile
- I manici ergonomici assicurano una tenuta ottimale e favoriscono un lavoro senza fatica
- Pinza a crimpare, per capocorda tubolari non isolati
- Esecuzione compatta e leggera

Dati commerciali

Codice articolo	1212732
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3133
Codice prodotto	BH3133
GTIN	4046356857918
Peso per pezzo (confezione inclusa)	3.073,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	3.073,3 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

CRIMPFOX-RCT 70-1 - Pinza a crimpare



1212732

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212732>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura a rientranza
Caratteristica di prodotto	Inserti a crimpare asimmetrici per capocorda tubolari (KSF, KRF, KSD, KRD)
	Elevato rapporto di trasmissione
	Azionamento a due mani
	Con bloccaggio forzato

Punto di crimpatura 1

Sezione max.	10 mm ²
AWG max	8

Punto di crimpatura 2

Sezione max.	16 mm ²
AWG max	6

Punto di crimpatura 3

Sezione max.	25 mm ²
AWG max	3

Punto di crimpatura 4

Sezione max.	35 mm ²
AWG max	2

Punto di crimpatura 5

Sezione max.	50 mm ²
AWG max	0

Punto di crimpatura 6

Sezione max.	70 mm ²
AWG max	00

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	10 mm ² ... 70 mm ²
-----------------	---

Dimensioni

Larghezza	44 mm
-----------	-------

CRIMPFOX-RCT 70-1 - Pinza a crimpare



1212732

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212732>

Altezza	80 mm
Lunghezza	492 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

CRIMPFOX-RCT 70-1 - Pinza a crimpare



1212732

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212732>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212732>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RCT 70-1 - Pinza a crimpare



1212732

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212732>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-RCT 70-1 - Pinza a crimpare



1212732

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212732>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com