

# CRIMPFOX-P SR 6 - Pinza a crimpare



1212755

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212755>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per connettori solari a crimpare SUNCLIX 2,5 ... 6 mm<sup>2</sup>, bloccaggio forzato sbloccabile, crimpatura parallela di precisione, inserimento laterale, crimpatura B, incl. aiuto per il posizionamento 6 mm<sup>2</sup>, Zwangssperre entriegelbar, präzise Parallelvercrimpung, seitliche Einführung, B-Crimp, inkl. Positionierhilfe

## I vantaggi

- Per conduttori flessibili di classe 5 secondo IEC 60228
- Gli stampi realizzati in modo preciso offrono una qualità elevata e costante nella lavorazione dei contatti
- Movimento parallelo degli incavi per risultati di crimpatura simmetrici e ottimali
- Forza di crimpatura elevata con bassa forza manuale

## Dati commerciali

Codice articolo	1212755
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3139
Codice prodotto	BH3139
GTIN	4046356906203
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.168,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	992,9 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

# CRIMPFOX-P SR 6 - Pinza a crimpare



1212755

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212755>

## Dati tecnici

### Note

Nota per l'utilizzo	Per i contatti a crimpare di 2,5 mm <sup>2</sup> ...6,0 mm <sup>2</sup> , AWG 14...AWG 10, della serie PV-FT-CCF..., PV-FT-CCM..., PV-FT-C3F..., PV-FT-C3M..., l'elenco dettagliato dei contatti a crimpare si trova nelle istruzioni di installazione
Nota per l'utilizzo	Per contatti a crimpare di 2,5 mm <sup>2</sup> ...6,0 mm <sup>2</sup> , AWG 14...AWG 10, della serie PV-C3F..., PV-C3M..., l'elenco dettagliato dei contatti a crimpare è riportato nelle istruzioni di installazione

### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"
---------------------------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura B
Caratteristica di prodotto	Per connettori a crimpare solari SUNCLIX
	Guida precisa e parallela della matrice
	Dotato di ausilio di posizionamento
	Impugnatura lunga
	Bloccaggio forzato sbloccabile

### Punto di crimpatura 1

Sezione max.	4 mm <sup>2</sup>
AWG max	12

### Punto di crimpatura 2

Sezione min.	6 mm <sup>2</sup>
Sezione max.	10 mm <sup>2</sup>
AWG max	10

### Punto di crimpatura 3

Sezione max.	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG max	14

## Dati di collegamento

### Connessione conduttori

Sezione metrica	2,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
Sezione AWG	14 ... 10

## Dimensioni

Larghezza	112 mm
Altezza	60 mm
Lunghezza	290 mm

# CRIMPFOX-P SR 6 - Pinza a crimpare



1212755

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212755>

## Indicazioni materiale

Colore
nero (RAL 9005)

# CRIMPFOX-P SR 6 - Pinza a crimpare



1212755

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212755>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-P SR 6 - Pinza a crimpare



1212755

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212755>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)