

# CRIMPFOX 25R CUS - Pinza a crimpare



1212765

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212765>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



**Pinza a crimpare**, siglatura laser custom, per capocorda a norma DIN 46228 parte 1+4, 10 mm<sup>2</sup> ... 25 mm<sup>2</sup>, ingresso laterale, crimpatura WM

La figura mostra CRIMPFOX-RCI  
6 CUS

## I vantaggi

- I manici ergonomici assicurano una tenuta ottimale e riducono il dispendio di energie del 25 %

## Dati commerciali

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo                     | 1212765   |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi   |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi   |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | BH313V  |
| Codice prodotto                     | BH313V  |
| GTIN                                | 4046356942928   |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 681,4 g   |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 680,1 g   |
| Numero tariffa doganale             | 82032000  |
| Paese di origine                    | SE  |

# CRIMPFOX 25R CUS - Pinza a crimpare



1212765

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212765>

## Dati tecnici

### Note

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto

Utensile a crimpare

Crimpatura

Crimpatura WM

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

Sezione metrica

10 mm<sup>2</sup> ... 25 mm<sup>2</sup>

Sezione AWG

8 ... 4

### Dimensioni

Larghezza

25 mm

Altezza

68 mm

Lunghezza

256 mm

# CRIMPFOX 25R CUS - Pinza a crimpare



1212765

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212765>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212765>



**EAC**

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX 25R CUS - Pinza a crimpare



1212765

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212765>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000168 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CRIMPFOX 25R CUS - Pinza a crimpare



1212765

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212765>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)