

MICROFOX-PC ESD - Pinza a punta



1212483

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212483>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a punta ESD per elettronica, piegata di 45°, superficie di presa liscia, con molla di apertura, antiriflesso e fosfatata, manico a due componenti

Descrizione del prodotto

Nota:
A causa delle attuali sfide sul mercato globale degli approvvigionamenti, Phoenix Contact è purtroppo costretta ad accettare un altro materiale con conformità ESD. In futuro, gli utensili verranno consegnati con impugnature in plastica color nero/turchese. Ciò non incide sul funzionamento o sulla qualità delle pinze ESD.

I vantaggi

- Supporto inserito per una stabilità continua e uno sviluppo ottimale della forza
- Molla di apertura per un'apertura uniforme e agevole
- Impugnature bicomponenti ergonomiche per lavorare senza fatica e in totale sicurezza
- Speciale impugnatura conduttiva in plastica per lo scarico lento e controllato dell'energia elettrostatica
- Acciaio speciale per utensili per un uso prolungato
- Le superfici metalliche sono lucidate e fosfatate per una protezione ottimale contro la ruggine e un effetto antiabbagliamento

Dati commerciali

Codice articolo	1212483
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3152
Codice prodotto	BH3152
GTIN	4046356527156
Peso per pezzo (confezione inclusa)	79,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	79,5 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	DE

MICROFOX-PC ESD - Pinza a punta



1212483

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212483>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Pinza per elettronica
Caratteristica di prodotto	Apertura uniforme e agevole
	Impugnatura ergonomica
	Impugnatura bicomponente
	Giunto a pressione
	Le superfici metalliche sono lucidate e fosfatate
	omologato ESD

Caratteristiche elettriche

Fusibile	DIN EN 61340-5-1/VDE 0300-5-1, DIN EN 61340-2-3/VDE 0300-2-3
----------	--

Dimensioni

Larghezza	60 mm
Altezza	7 mm
Lunghezza	130 mm

Indicazioni materiale

Colore	multicolore (RAL -)
Materiale	Acciaio
Rivestimento	fosfatato

MICROFOX-PC ESD - Pinza a punta



1212483

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212483>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212483>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

MICROFOX-PC ESD - Pinza a punta



1212483

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212483>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043816
ECLASS-15.0	21043816

ETIM

ETIM 10.0	EC000835
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112100
-------------	----------

1212483

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212483>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com