

# MICROFOX-E ESD - Tronchesino a taglio frontale



1212485

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212485>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza frontale per elettronica ESD, senza smusso, con molla di apertura

## Descrizione del prodotto

Nota:  
A causa delle attuali sfide sul mercato globale degli approvvigionamenti, Phoenix Contact è purtroppo costretta ad accettare un altro materiale con conformità ESD. In futuro, gli utensili verranno consegnati con impugnature in plastica color nero/turchese. Ciò non incide sul funzionamento o sulla qualità delle pinze ESD.

## I vantaggi

- Molla di apertura per un'apertura uniforme e agevole
- Impugnature bicomponenti ergonomiche per lavorare senza fatica e in totale sicurezza
- Supporto inserito per una stabilità continua e uno sviluppo ottimale della forza
- Le superfici metalliche sono lucidate e fosfatate per una protezione ottimale contro la ruggine e un effetto antiabbagliamento
- Acciaio speciale per utensili per un uso prolungato
- Speciale impugnatura conduttiva in plastica per lo scarico lento e controllato dell'energia elettrostatica

## Dati commerciali

Codice articolo	1212485
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3152
Codice prodotto	BH3152
GTIN	4046356527170
Peso per pezzo (confezione inclusa)	97,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	96,2 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	DE

# MICROFOX-E ESD - Tronchesino a taglio frontale



1212485

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212485>

## Dati tecnici

### Note

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Pinza per elettronica
Caratteristica di prodotto	Apertura uniforme e agevole
	Impugnatura ergonomica
	Impugnatura bicomponente
	Giunto a pressione
	Le superfici metalliche sono lucidate e fosfatate
	omologato ESD

### Caratteristiche elettriche

Fusibile	DIN EN 61340-5-1/VDE 0300-5-1, DIN EN 61340-2-3/VDE 0300-2-3
----------	--

### Dimensioni

Larghezza	60 mm
Altezza	8 mm
Lunghezza	125 mm

### Indicazioni materiale

Colore	multicolore (RAL -)
Materiale	Acciaio
Rivestimento	fosfatato

# MICROFOX-E ESD - Tronchesino a taglio frontale



1212485

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212485>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043712
ECLASS-15.0	21043712

### ETIM

ETIM 10.0	EC002222
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	22101700
-------------	----------

# MICROFOX-E ESD - Tronchesino a taglio frontale



1212485

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212485>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)