

# CUTFOX 12\_DB - Frontale tagliacavi



1212788

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212788>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Tagliacavi, per rame e alluminio fino a 12 mm di diametro (fino a 35 mm<sup>2</sup>), confezione: con supporto per espositore da negozio (backcard)

## I vantaggi

- Forma del manico ergonomica per lavorare senza fatica
- Tagliacavi CUTFOX ... per risultati di taglio professionali
- Tutte le parti del tagliacavi sottoposte a particolari sollecitazioni sono temprate e bonificate con uno speciale trattamento termico

## Dati commerciali

Codice articolo	1212788
Pezzi/conf.	6 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	6 Pezzi
Codice vendita	BH3112
Codice prodotto	BH3112
GTIN	4046356994644
Peso per pezzo (confezione inclusa)	219,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	206,8 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	DE

# CUTFOX 12\_DB - Frontale tagliacavi



1212788

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212788>

## Dati tecnici

### Note

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

### Caratteristiche articolo

Applicazione

Al , Cu

### Dimensioni

Larghezza

53 mm

Lunghezza

165 mm

Diametro

12 mm

### Indicazioni materiale

Colore

multicolore (RAL -)

### Cavo / linea

Diametro esterno conduttore

12,00 mm

# CUTFOX 12\_DB - Frontale tagliacavi



1212788

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212788>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	21044701
ECLASS-15.0	21044701

### ETIM

ETIM 10.0	EC000142
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CUTFOX 12\_DB - Frontale tagliacavi



1212788

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212788>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)