

MICROFOX-PC ESD_DB - Pinza a punta



1212801

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212801>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura mostra l'articolo
MICROFOX-PC ESD

Pinza a punta per elettronica ESD, piegata di 45°, superficie di presa liscia, con molla di apertura, antiriflesso e fosfatata, manico a 2 componenti, confezione: con supporto per espositore da negozio (backcard)

Descrizione del prodotto

Nota:
A causa delle attuali sfide sul mercato globale degli approvvigionamenti, Phoenix Contact è purtroppo costretta ad accettare un altro materiale con conformità ESD. In futuro, gli utensili verranno consegnati con impugnature in plastica color nero/turchese. Ciò non incide sul funzionamento o sulla qualità delle pinze ESD.

I vantaggi

- Molla di apertura per l'apertura uniforme e pratica
- Manici ergonomici a due componenti per lavori in totale sicurezza e senza fatica
- Supporto inserito per una stabilità continua e uno sviluppo ottimale della forza
- La speciale impugnatura conduttiva in plastica consente di scaricare in modo lento e controllato l'energia elettrostatica in base alle norme e prescrizioni, come ad es.: DIN EN 61340-5
- Fabbricazione in acciaio per utensili speciale di elevata qualità
- Le superfici metalliche sono lucidate e fosfatate per una protezione ottimale contro la ruggine e un effetto antiabbagliamento

Dati commerciali

Codice articolo	1212801
Pezzi/conf.	6 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3152
Codice prodotto	BH3152
GTIN	4046356994347
Peso per pezzo (confezione inclusa)	96,63 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	91,7 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	DE

1212801

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212801>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

Caratteristiche elettriche

Fusibile

DIN EN 61340-5-1/VDE 0300-5-1, DIN EN 61340-2-3/VDE 0300-2-3

Dimensioni

Larghezza

60 mm

Altezza

7 mm

Lunghezza

130 mm

Indicazioni materiale

Colore

multicolore (RAL -)

Materiale

Acciaio

Rivestimento

fosfatato

1212801

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212801>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043816
ECLASS-15.0	21043816

ETIM

ETIM 10.0	EC000835
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112100
-------------	----------

1212801

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212801>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com