

# MICROFOX-R ESD\_DB - Pinza a punta



1212803

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212803>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza tonda per elettronica ESD, superficie di presa liscia, con molla di apertura, antiriflesso e fosfatata, manico a 2 componenti, confezione: con supporto per espositore da negozio (backcard)

## Descrizione del prodotto

Nota:  
A causa delle attuali sfide sul mercato globale degli approvvigionamenti, Phoenix Contact è purtroppo costretta ad accettare un altro materiale con conformità ESD. In futuro, gli utensili verranno consegnati con impugnature in plastica color nero/turchese. Ciò non incide sul funzionamento o sulla qualità delle pinze ESD.

## I vantaggi

- Molla di apertura per l'apertura uniforme e pratica
- Manici ergonomici a due componenti per lavori in totale sicurezza e senza fatica
- La speciale impugnatura conduttiva in plastica consente di scaricare in modo lento e controllato l'energia elettrostatica in base alle norme e prescrizioni, come ad es.: DIN EN 61340-5
- Le superfici metalliche sono lucidate e fosfatate per una protezione ottimale contro la ruggine e un effetto antiabbagliamento
- Fabbricazione in acciaio per utensili speciale di elevata qualità
- Supporto di precisione avvitato per una stabilità continua e risultati ottimali

## Dati commerciali

Codice articolo	1212803
Pezzi/conf.	6 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3152
Codice prodotto	BH3152
GTIN	4046356994361
Peso per pezzo (confezione inclusa)	97,933 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	97,933 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	DE

# MICROFOX-R ESD\_DB - Pinza a punta



1212803

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212803>

## Dati tecnici

### Caratteristiche elettriche

Fusibile	DIN EN 61340-5-1/VDE 0300-5-1, DIN EN 61340-2-3/VDE 0300-2-3
----------	--

### Dimensioni

Lunghezza	125 mm
-----------	--------

### Indicazioni materiale

Colore	multicolore (RAL -)
Materiale	Acciaio
Rivestimento	fosfatato

1212803

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212803>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043821
ECLASS-15.0	21043821

### ETIM

ETIM 10.0	EC000834
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112100
-------------	----------

1212803

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212803>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)