

CUTFOX-S VDE M - Tronchesini a taglio laterale



1212830

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212830>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Tronchesino a taglio laterale, 130 mm, filettatura indurita a induzione, VDE 1000 V AC/1500 V DC verificato

I vantaggi

- Tagliente di precisione per fili morbidi e duri
- Testato VDE
- Impugnature bicomponenti ergonomiche per lavorare senza fatica e in totale sicurezza
- Taglio di materiali più duri con minimo sforzo grazie all'elevato effetto leva
- Acciaio speciale per utensili per un uso prolungato

Dati commerciali

Codice articolo	1212830
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH311S
Codice prodotto	BH311S
GTIN	4055626045498
Peso per pezzo (confezione inclusa)	143 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	143 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	DE

CUTFOX-S VDE M - Tronchesini a taglio laterale



1212830

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212830>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile da taglio
Applicazione	Alluminio
	Rame
	Filo Piano
Caratteristica di prodotto	Struttura compatta
	Tagliente di precisione temprato a induzione
	Impugnatura ergonomica bicomponente
	Sforzo minimo
	Acciaio speciale per utensili, forgiato a caldo e temprato a olio
	~ 62 HRC
	testato VDE

Dimensioni

Lunghezza	130 mm
-----------	--------

Indicazioni materiale

Colore	multicolore (RAL -)
--------	---------------------

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	≤ 11,00 mm
	0,2 mm ... 11 mm

Normative e prescrizioni

Verifiche	DIN EN 60900 (VDE 0682 PARTE 201)
	DIN ISO 5746

CUTFOX-S VDE M - Tronchesini a taglio laterale



1212830

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212830>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212830>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974



Omologazione marchio VDE

ID omologazione: 40052526

CUTFOX-S VDE M - Tronchesini a taglio laterale



1212830

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212830>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043711
ECLASS-15.0	21043711

ETIM

ETIM 10.0	EC000165
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CUTFOX-S VDE M - Tronchesini a taglio laterale



1212830

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212830>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com