

WIREFOX-D SR 6-1 - Utensile spelafili



1212511

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212511>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza spelafili, per comuni cavi solari da 2,5, 4 e 6 mm², con arresto longitudinale di 15 mm, per connettori di campo SUNCLIX

I vantaggi

- Ampia scelta di utensili di precisione per la rimozione della guaina
- Il giusto utensile per qualsiasi applicazione

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo | 1212511 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | BH3122 |
| Codice prodotto | BH3122 |
| GTIN | 4046356585170 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 50,925 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 50 g |
| Numero tariffa doganale | 82032000 |
| Paese di origine | SE |

1212511

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212511>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

Caratteristiche articolo

| | |
|----------------------------|---|
| Tipo di prodotto | Utensile spelafili |
| Applicazione | Solarleitungen Gomma |
| Caratteristica di prodotto | Spelatura dei cavi solari disponibili in commercio Spelatura dei connettori di campo SUNCLIX e dei conduttori resistenti a cortocircuiti |

Dati di collegamento

Connessione conduttori

| | |
|---------------------------------|---|
| Sezione metrica | 2,5 mm ² ... 6 mm ² (Campo di spelatura) 2,5 mm ² ... 6 mm ² (Campo di taglio) |
| Sezione AWG | 14 ... 10 (Campo di spelatura) 14 ... 10 (Campo di taglio) |
| Lunghezza del tratto da spelare | ≤ 15 mm |

Dimensioni

| | |
|-----------|-------|
| Larghezza | 22 mm |
| Altezza | 43 mm |
| Lunghezza | 83 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--------|------|
| Colore | nero |
|--------|------|

Cavo / linea

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Diametro esterno conduttore | 1,9 mm ... 2,9 mm |
|-----------------------------|-------------------|

WIREFOX-D SR 6-1 - Utensile spelafili



1212511

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212511>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212511>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

WIREFOX-D SR 6-1 - Utensile spelafili



1212511

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212511>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043706 |
| ECLASS-15.0 | 21043706 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002109 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

WIREFOX-D SR 6-1 - Utensile spelafili



1212511

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212511>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com