CUTFOX-SE LM - Tronchesini a taglio laterale

1212833

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212833

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza elettronica a taglio laterale, forma angolata, con area di spelatura e crimpatura, dimensioni: 180 mm

I vantaggi

- Tagliente di precisione per fili morbidi e duri
- Taglio di materiali più duri con minimo sforzo grazie all'elevato effetto leva
- Acciaio speciale per utensili per un uso prolungato
- Può spelare (1,5 mm² e 2,5 mm²), crimpare (1,5 mm² ... 2,5 mm²), tagliare viti in ottone e confezionare occhielli (diametro 4, 5, 6 mm)
- Impugnature bicomponenti ergonomiche per lavorare senza fatica e in totale sicurezza

Dati commerciali

Codice articolo	1212833
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH311S
Codice prodotto	BH311S
GTIN	4055626045528
Peso per pezzo (confezione inclusa)	279,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	275,6 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaod"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile da taglio
Applicazione	Alluminio
	Rame
Caratteristica di prodotto	Taglierina multifunzionale
	Con area di spelatura, crimpatura, taglio e piegatura
	testa inclinata di 25°
	Tagliente di precisione temprato a induzione
	Impugnatura ergonomica bicomponente
	Sforzo minimo
	Superficie cromata opaca e finemente lucidata
	Acciaio speciale per utensili, forgiato a caldo e temprato a olio
	~ 62 HRc

Dimensioni

Lunghezza	180 mm

Indicazioni materiale

Colore	multicolore (RAL -)

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	≤ 11,00 mm
	0,2 mm ... 11 mm

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043711
ECLASS-15.0	21043711

ETIM

ETIM 10.0	EC000165

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com