SF-ASD 21 SET 230V - Set avvitatore a batteria

1212530

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212530

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Set avvitatore a batteria, incl. due batterie, caricabatteria 230 V, cambio a due velocità, senso di rotazione orario/antiorario e giunto a 21 stadi fino a 600 giri/min, mandrino per punte da trapano esagonale a connessione rapida, luce integrata, cappuccio di protezione contro regolazione involontaria delle coppie di serraggio.

I vantaggi

- Avvitatore a batteria con azionamento a due velocità, rotazione verso destra e verso sinistra e giunto a 21 posizioni con gradino fino a 600 U/min
- Regolabile da 0,3 ... 4,4 Nm
- Le segnalazioni luminose integrate garantiscono l'illuminazione dell'area di lavoro
- Con cappuccio di protezione opzionale da innestare contro la regolazione involontaria della coppia

Dati commerciali

Codice articolo	1212530
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3243
Codice prodotto	BH3243
GTIN	4046356589451
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2.497,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2.497,2 g
Numero tariffa doganale	84672920
Paese di origine	JP

SF-ASD 21 SET 230V - Set avvitatore a batteria

1212530

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212530

Set composto da

SF-ASD 21 - Avvitatore a batteria

1212532

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212532



Avvitatore a batteria, incl. batteria, senso di rotazione orario/antiorario, giunto a 21 stadi, fino a 600 giri/min, 6,3 mm mandrino esagonale a connessione rapida, coppia di serraggio regolabile da 0,3 Nm ... 4,4 Nm

SF-ASD 21/CHARGER 230V - Caricatore

1212535

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212535

Caricabatteria di ricambio, per cacciavite a batteria SF-ASD 21, 230 V



SF-ASD 21/ACCU - Modulo a batteria

1914966

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1914966



Modulo a batteria, 1,90 Ah, Ioni di litio

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile per coppia
Confezione	confezionato nel cartone
Tensione batteria	3,6 V

Caratteristiche elettriche

Potenza assorbita	5,4 W
Tensione nominale U_N	3,6 V DC

Batteria

Tensione batteria	3,60 V DC
Capacità dell'accumulatore	1,90 Ah

Dati di collegamento

Range della coppia di serraggio	0,3 Nm ... 4,4 Nm
Presa di forza	6,3 mm

Dimensioni

Larghezza	44 mm
Altezza	165 mm
Lunghezza	277 mm

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21050890
ECLASS-15.0	21050890

ETIM

ETIM 10.0	EC001395

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	44,865 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com