

CUTFOX-SE LM_DB - Tronchesini a taglio laterale



1212839

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212839>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza elettronica a taglio laterale, forma angolata, con area di spelatura e crimpatura, dimensione: 180 mm, confezione: con supporto per espositore da negozio (backcard)

I vantaggi

- Gli utensili sono dotati di impugnatura di sicurezza a due componenti ergonomica
- Ottimale trasmissione leva per un lavoro facile e senza fatica
- Lame sottoposte a tempra induttiva per prestazioni di taglio stabili nel tempo
- Può spelare (1,5 mm² e 2,5 mm²), crimpare (1,5 mm² ... 2,5 mm²), tagliare viti in ottone e confezionare occhielli (diametro 4, 5, 6 mm)

Dati commerciali

Codice articolo	1212839
Pezzi/conf.	6 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	6 Pezzi
Codice vendita	BH311S
Codice prodotto	BH311S
GTIN	4055626045597
Peso per pezzo (confezione inclusa)	299,45 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	299,45 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	DE

1212839

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212839>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto

Utensile da taglio

Applicazione

Al , Cu

Dimensioni

Lunghezza

180 mm

Indicazioni materiale

Colore

multicolore (RAL -)

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore

0,2 mm ... 11 mm

1212839

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212839>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043711
ECLASS-15.0	21043711

ETIM

ETIM 10.0	EC000165
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CUTFOX-SE LM_DB - Tronchesini a taglio laterale



1212839

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212839>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com