

QUINT-HP-FAN - Ventole

1252068

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1252068>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Modulo ventole sostituibile per QUINT-HP-AC-USV



Dati commerciali

Codice articolo	1252068
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CMU2Z9
Codice prodotto	CMU2Z9
GTIN	4063151358495
Peso per pezzo (confezione inclusa)	157,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	128 g
Numero tariffa doganale	84145925
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ventole
Vita elettrica	70000 h

Dati di ingresso

Tensione d'ingresso	12 V
Assorbimento di potenza nominale	< 7,2 W

Dimensioni

Larghezza	88 mm
Altezza	33 mm
Profondità	128,5 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento)	≤ 95 %

QUINT-HP-FAN - Ventole

1252068

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1252068>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19050590
ECLASS-15.0	19050590

ETIM

ETIM 9.0	EC001143
----------	----------

QUINT-HP-FAN - Ventole

1252068

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1252068>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com