

# SF-BIT-PZ 3-70 - Inserto a vite



1212596

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212596>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Bit di avvitamento, intaglio PZ, azionamento E6,3-1/4", dimensioni: PZ 3 x 70 mm, tenace, adatto per supporto secondo DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

## I vantaggi

- Utensili per avvitatore a batteria SF-ASD21 in diverse esecuzioni

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1212596       |
| Pezzi/conf.                         | 5 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 5 Pezzi       |
| Codice vendita                      | BH3149        |
| Codice prodotto                     | BH3149        |
| GTIN                                | 4046356590709 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 18,75 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 18,75 g       |
| Numero tariffa doganale             | 82079030      |
| Paese di origine                    | CZ            |

# SF-BIT-PZ 3-70 - Inserto a vite



1212596

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212596>

## Dati tecnici

### Note

#### Environmental Product Compliance

|                           |  |
|---------------------------|--|
| California Proposition 65 | Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download" |
|---------------------------|--|

### Caratteristiche articolo

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Tipo di prodotto | Utensile per viti |
| Tipo             | Testa a taglio    |

### Dati di collegamento

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Presa di forza | Teste a intaglio/Pozidriv |
|----------------|---------------------------|

### Dimensioni

|              |       |
|--------------|-------|
| Altezza lama | 70 mm |
| Lunghezza    | 70 mm |

### Indicazioni materiale

|           |               |
|-----------|---------------|
| Colore    | color argento |
| Materiale | Acciaio       |

### Normative e prescrizioni

|           |          |
|-----------|----------|
| Verifiche | DIN 3126 |
|-----------|----------|

# SF-BIT-PZ 3-70 - Insetto a vite



1212596

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212596>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212596>



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01750

# SF-BIT-PZ 3-70 - Insetto a vite



1212596

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212596>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21044203 |
| ECLASS-15.0 | 21044203 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003864 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27112800 |
|-------------|----------|

# SF-BIT-PZ 3-70 - Inserto a vite



1212596

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212596>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)