

# SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Inserto a vite



1212605

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212605>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Bit di avvitamento, intaglio, sagomato, azionamento E6,3-1/4", per viti per presa di prova, dimensioni: 0,6 x 3,5 x 50 mm, tenace, adatto per supporto secondo DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

La figura mostra la versione SF-BIT-SLS 0,6x3,5

## I vantaggi

- Utensili per avvitatore a batteria SF-ASD21 in diverse esecuzioni

## Dati commerciali

Codice articolo	1212605
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	BH3149
Codice prodotto	BH3149
GTIN	4046356590280
Peso per pezzo (confezione inclusa)	7,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	7,3 g
Numero tariffa doganale	82079030
Paese di origine	CZ

# SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Inserto a vite

1212605

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212605>

## Dati tecnici

### Note

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"


### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile per viti
Applicazione	1/4"
Tipo	Taglio
Caratteristica di prodotto	Testa della vite prese di prova

### Dati di collegamento

Preso di forza	Con viti per presa di prova
----------------	-----------------------------

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza lama	3,5 mm
Altezza lama	50 mm
Lunghezza	50 mm
Spessore lama	0,6 mm

### Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	Acciaio

### Normative e prescrizioni

Verifiche	DIN 3126
-----------	----------

# SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Inserto a vite

1212605

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212605>



## Disegni

Disegno quotato



# SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Inserto a vite



1212605

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212605>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212605>



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01750

# SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Inserto a vite



1212605

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212605>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	21044204
ECLASS-15.0	21044204

### ETIM

ETIM 10.0	EC003864
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112800
-------------	----------

# SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Inserto a vite



1212605

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212605>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg

0,599 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)