

CRIMPFOX-TC MP-1 - Pinza a crimpare con indicatore digitale



1212620

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212620>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per contatti torniti, regolaz. diam. universale, fino a max. 2,5 mm², con indicatore digitale con largh. passo 0,01 mm, bloccaggio forzato sbloccabile, incl. aiuto per il posizionamento

I vantaggi

- Pinza a crimpare per la lavorazione di contatti torniti fino a 2,5 mm²
- L'aiuto per il posizionamento integrato garantisce l'esatta direzione dei contatti
- Impostazione universale per l'elaborazione precisa delle relative sezioni

Dati commerciali

Codice articolo	1212620
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3135
Codice prodotto	BH3135
GTIN	4046356640978
Peso per pezzo (confezione inclusa)	802,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	802,3 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	DE

CRIMPFOX-TC MP-1 - Pinza a crimpare con indicatore digitale



1212620

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212620>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo	Nelle istruzioni di installazione è riportato l'elenco dettagliato dei contatti a crimpare torniti delle serie SF... ed ST...
Limitazione dell'uso	
Nota EMC	EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download
Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura a quattro punte
Caratteristica di prodotto	Per la lavorazione di contatti torniti
	Monitoraggio elettronico dell'usura con funzione di calibrazione
	Ausilio di posizionamento opzionale
Punto di crimpatura 1	
Sezione min.	0,08 mm ²
Sezione max.	2,5 mm ²
AWG min	28
AWG max	14

Dati di collegamento

Connessione conduttori	
Sezione metrica	0,08 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione AWG	28 ... 14

Dimensioni

Lunghezza	175 mm
-----------	--------

Indicazioni materiale

Colore	nero/verde
--------	------------

CRIMPFOX-TC MP-1 - Pinza a crimpare con indicatore digitale



1212620

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212620>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212620>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-TC MP-1 - Pinza a crimpare con indicatore digitale



1212620

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212620>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-TC MP-1 - Pinza a crimpare con indicatore digitale



1212620

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212620>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)(n. CAS: 110-71-4)
	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	06712c7f-eb33-4e30-880d-da197e9b1f3a

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	121,986 kg CO2e
---------	-----------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com