

ZAP 40 - Utensile a crimpare, pneumatico



1212630

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212630>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare pneumatica, per capocorda secondo DIN 46228-1: 1992-08 e DIN 46228-4: 1990-09, per sezione conduttori 0,25 - 4 mm², crimpatura trapezoidale, ingresso laterale

Dati commerciali

Codice articolo	1212630
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3232
Codice prodotto	BH3232
GTIN	4046356661027
Peso per pezzo (confezione inclusa)	778,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	734,2 g
Numero tariffa doganale	84678900
Paese di origine	DE

ZAP 40 - Utensile a crimpare, pneumatico



1212630

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212630>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Crimpatrice
Crimpatura	a forma trapezoidale
Consumo d'aria per pressione	0,2 l
Intervallo di pressione	4,00 bar ... 6,00 bar
Caratteristica di prodotto	Avvio del ciclo di crimpatura mediante interruttore manuale
	Occhiello per l'utilizzo di un bilanciatore
	Diversi alloggiamenti per matrici
	Larghezza matrice: 12 mm
	La tramoggia consente un facile posizionamento

Caratteristiche elettriche

Frequenza	0 Hz
Potenza assorbita	0 W

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,25 mm ² ... 4 mm ²
-----------------	--

Dimensioni

Larghezza	44 mm
Altezza	44 mm
Lunghezza	200 mm

ZAP 40 - Utensile a crimpare, pneumatico



1212630

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212630>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212630>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01549



EAC

ID omologazione: 0278662

ZAP 40 - Utensile a crimpare, pneumatico



1212630

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212630>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

ZAP 40 - Utensile a crimpare, pneumatico



1212630

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212630>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com