

# SF-BIT-HEX 6-50 - Inserto a vite



1212650

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212650>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Bit di avvitamento, esagonale, azionamento E6,3-1/4", dimensioni: hex 6 x 50 mm, tenace, adatto per supporto secondo DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1212650       |
| Pezzi/conf.                         | 5 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 5 Pezzi       |
| Codice vendita                      | BH3149        |
| Codice prodotto                     | BH3149        |
| GTIN                                | 4046356662789 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 13,28 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 13,28 g       |
| Numero tariffa doganale             | 82079030      |
| Paese di origine                    | CZ            |

# SF-BIT-HEX 6-50 - Inserto a vite



1212650

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212650>

## Dati tecnici

### Note

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

### Caratteristiche articolo

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Tipo di prodotto | Utensile per viti |
| Applicazione     | 1/4"              |
| Tipo             | Esagonale         |

### Dati di collegamento

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Presenza di forza | Chiave esagonale |
|-------------------|------------------|

### Dimensioni

|              |       |
|--------------|-------|
| Altezza lama | 50 mm |
| Lunghezza    | 50 mm |

### Indicazioni materiale

|        |         |
|--------|---------|
| Colore | argento |
|--------|---------|

# SF-BIT-HEX 6-50 - Inserto a vite



1212650

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212650>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212650>



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01750

# SF-BIT-HEX 6-50 - Inserto a vite



1212650

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212650>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21044290 |
| ECLASS-15.0 | 21044290 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC011813 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
|-------------|----------|

# SF-BIT-HEX 6-50 - Inserto a vite



1212650

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212650>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg

0,369 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)