

# VS-TO-RO-MCBK-F1421/1421 - Terminal-Outlet



1404294

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404294>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Terminal-Outlet, grado di protezione: IP65/IP67, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Metallo, colore: nero

Terminaloutlet 2xM12 4 poli

## I vantaggi

- Semplice installazione grazie alle viti del coperchio imperdibili
- Realizzazione robusta
- Sistema di gestione cavi integrato

## Dati commerciali

Codice articolo	1404294
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNOEB
Codice prodotto	ABNOEB
GTIN	4046356305396
Peso per pezzo (confezione inclusa)	719,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	719,2 g
Numero tariffa doganale	85369095
Paese di origine	DE

1404294

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404294>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore dati
Tipo	M12
Piano d'inserimento	M12
Numero degli slot	2

### Caratteristiche elettriche

Mezzo trasmissivo	Rame
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT5 (IEC 11801:2002)

### Indicazioni materiale

Colore	nero
Materiale custodia	Metallo

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65/IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C

### Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
-------------------	------------------

# VS-TO-RO-MCBK-F1421/1421 - Terminal-Outlet



1404294

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404294>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27440318

### ETIM

ETIM 9.0

EC002597

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

43223300

1404294

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404294>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	f9eba18c-a4b2-4a81-a9a4-434ecb58bb9b

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
 Via Bellini, 39/41  
 20095 Cusano Milanino (MI)  
 +39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)