

VS-TO-RO-MCBK-F1422/1422 - Terminal-Outlet



1404304

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404304>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Terminal-Outlet, grado di protezione: IP65/IP67, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Metallo, colore: nero

Terminaloutlet 2xM12 8 poli

I vantaggi

- Semplice installazione grazie alle viti del coperchio imperdibili
- Realizzazione robusta
- Sistema di gestione cavi integrato

Dati commerciali

Codice articolo	1404304
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNOEB
Codice prodotto	ABNOEB
GTIN	4046356305402
Peso per pezzo (confezione inclusa)	728,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	728,9 g
Numero tariffa doganale	85369095
Paese di origine	DE

1404304

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404304>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore dati
Tipo	M12
Piano d'inserimento	M12
Numero degli slot	2

Caratteristiche elettriche

Mezzo trasmissivo	Rame
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT5 (IEC 11801:2002)

Indicazioni materiale

Colore	nero
Materiale custodia	Metallo

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65/IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
-------------------	------------------

VS-TO-RO-MCBK-F1422/1422 - Terminal-Outlet



1404304

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404304>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27440318

ETIM

ETIM 9.0

EC002597

UNSPSC

UNSPSC 21.0

43223300

1404304

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404304>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	b026f309-655a-40fa-85ec-cd8c41f3f699

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com