

# CRIMPFOX-HS 6 - Pinza a crimpare



1212722

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212722>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per connettori termoretrattili completamente isolati, 0,5 ... 6,0 mm<sup>2</sup> (rosso, blu, giallo), crimpatura ovale

## I vantaggi

- Bloccaggio forzato sbloccabile
- Una chiara identificazione delle sezioni è data dalla codifica colori sullo stampo
- Pinza a crimpare per capocorda e connettori
- Esso si libera non appena viene raggiunta la pressione necessaria, eliminando in tal modo pressioni troppo ridotte

## Dati commerciali

Codice articolo	1212722
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3132
Codice prodotto	BH3132
GTIN	4046356857819
Peso per pezzo (confezione inclusa)	675,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	675,6 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

# CRIMPFOX-HS 6 - Pinza a crimpare



1212722

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212722>

## Dati tecnici

### Note

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura ovale
Caratteristica di prodotto	Bloccaggio forzato sbloccabile
	Matrici con codifica a colori

#### Punto di crimpatura 1

Sezione min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Sezione max.	1,5 mm <sup>2</sup>
AWG min	20
AWG max	16

#### Punto di crimpatura 2

Sezione min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione max.	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG min	16
AWG max	14

#### Punto di crimpatura 3

Sezione min.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione max.	6 mm <sup>2</sup>
AWG min	12
AWG max	10

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

Sezione metrica	0,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
Sezione AWG	20 ... 10

### Dimensioni

Larghezza	22 mm
Altezza	80 mm
Lunghezza	256 mm

### Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

# CRIMPFOX-HS 6 - Pinza a crimpare



1212722

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212722>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212722>



**EAC**

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-HS 6 - Pinza a crimpare



1212722

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212722>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-HS 6 - Pinza a crimpare



1212722

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212722>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)