

CRIMPFOX-RC 2,5-M - Pinza a crimpare



1212723

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212723>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, corpo compatto, per capocorda non isolati, tre stazioni di stampaggio siglate, bloccaggio forzato sbloccabile, ingresso laterale

I vantaggi

- Bloccaggio forzato sbloccabile
- Stazioni di stampaggio siglate per lavorare in modo preciso le sezioni corrispondenti
- Pinza a crimpare per capocorda non isolati
- Esecuzione compatta e leggera

Dati commerciali

Codice articolo	1212723
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3133
Codice prodotto	BH3133
GTIN	4046356857826
Peso per pezzo (confezione inclusa)	611,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	611,2 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

CRIMPFOX-RC 2,5-M - Pinza a crimpare



1212723

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212723>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura a rientranza
Caratteristica di prodotto	Bloccaggio forzato sbloccabile
	Stazioni di stampaggio siglate
	Pinza a crimpare per capocorda non isolati

Punto di crimpatura 1

Sezione min.	0,34 mm ²
Sezione max.	0,75 mm ²
AWG min	22
AWG max	20

Punto di crimpatura 2

Sezione min.	0,75 mm ²
Sezione max.	1,5 mm ²
AWG min	14
AWG max	16

Punto di crimpatura 3

Sezione min.	1,5 mm ²
Sezione max.	2,5 mm ²
AWG min	16
AWG max	14

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,34 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione AWG	22 ... 14

Dimensioni

Larghezza	22 mm
Altezza	76 mm
Lunghezza	204 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

CRIMPFOX-RC 2,5-M - Pinza a crimpare



1212723

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212723>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212723>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RC 2,5-M - Pinza a crimpare



1212723

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212723>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-RC 2,5-M - Pinza a crimpare



1212723

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212723>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com