

HC-B16-BC-HI-PLBK - Coperchio di protezione



1407694

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407694>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Coperchio di protezione B16, per bloccaggio longitudinale, materiale coperchio: PC, altezza: 19 mm, guarnizione: no



Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1407694 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7AZC |
| Codice prodotto | AF7AZC |
| GTIN | 4046356776790 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 44,4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 38,7 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | PL |

HC-B16-BC-HI-PLBK - Coperchio di protezione

1407694


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407694>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Tipo di prodotto | Coperchio di protezione |
| Tipo di custodia | Coperchio di protezione |
| Tipo | B16 |
| Corda di ritenuta disponibile | no |
| Guarnizione presente | no |

Dimensioni

| | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza | 47 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Lunghezza | 98 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|----------------------------------------|----|
| Materiale Coperchio di protezione | PC |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Coperchio di protezione materiale | PC |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione | IP65 |
| | IP66 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 100 °C |

HC-B16-BC-HI-PLBK - Coperchio di protezione


1407694

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407694>



Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

HC-B16-BC-HI-PLBK - Coperchio di protezione



1407694

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407694>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407694>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B16-BC-HI-PLBK - Coperchio di protezione



1407694

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407694>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440208 |
| ECLASS-15.0 | 27440208 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002314 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1407694

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407694>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

China RoHS

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,586 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com