

CUC-PP-PATCHBAY-MH - Ripartitore modulare



1409283

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409283>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ripartitore modulare, tipo: Rack da 19"/custodia standard, grado di protezione: IP20, materiale: Acciaio, rivestimento con polveri, tipo di connessione: Connessione a vite, dimensioni custodia: 1, colore: grigio luce RAL 7035



Campo di ripartizione 19 pollici (grigio, con 5 staffe in metallo)

Descrizione del prodotto

Campo di ripartizione, 19", 1 HE, con 5 staffe in metallo

I vantaggi

- Realizzazione robusta
- Per una gestione dei cavi semplice

Dati commerciali

Codice articolo	1409283
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNLBZ
Codice prodotto	ABNLBZ
GTIN	4046356867078
Peso per pezzo (confezione inclusa)	822,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	804,63 g
Numero tariffa doganale	94039910
Paese di origine	CN

1409283

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409283>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore dati
Tipo	1U

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
--------------	--------------------

Dimensioni

Larghezza	482,6 mm
Altezza	44,45 mm
Distanza fori orizzontale	31,6 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio luce RAL 7035
Materiale	Acciaio, zincato
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Acciaio, rivestimento con polveri
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, grigio

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-10 °C ... 60 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Rack da 19"
-------------------	-------------

1409283

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409283>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19170192
ECLASS-15.0	19170192

ETIM

ETIM 10.0	EC003626
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1409283

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409283>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com