

# CRIMPFOX-RCI 2,5 CUS - Pinza a crimpare



1212773

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212773>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, siglatura laser custom, per capocorda isolati, 0,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup> (rosso, blu), crimpatura ovale

La figura mostra CRIMPFOX 6 CUS

## I vantaggi

- Esso si libera non appena viene raggiunta la pressione necessaria, eliminando in tal modo pressioni troppo ridotte
- Una chiara identificazione delle sezioni è data dalla codifica colori sullo stampo
- Bloccaggio forzato sbloccabile

## Dati commerciali

Codice articolo	1212773
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BH313V
Codice prodotto	BH313V
GTIN	4046356943000
Peso per pezzo (confezione inclusa)	438,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	438,2 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

# CRIMPFOX-RCI 2,5 CUS - Pinza a crimpare



1212773

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212773>

## Dati tecnici

### Note

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto

Utensile a crimpare

Crimpatura

Crimpatura ovale

#### Punto di crimpatura 1

Sezione min.

0,5 mm<sup>2</sup>

Sezione max.

1,5 mm<sup>2</sup>

AWG min

20

AWG max

16

#### Punto di crimpatura 2

Sezione min.

1,5 mm<sup>2</sup>

Sezione max.

2,5 mm<sup>2</sup>

AWG min

16

AWG max

14

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

Sezione metrica

0,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>

Sezione AWG

20 ... 14

### Dimensioni

Larghezza

18 mm

Altezza

59 mm

Lunghezza

198 mm

### Indicazioni materiale

Colore

nero/verde


# CRIMPFOX-RCI 2,5 CUS - Pinza a crimpare

1212773

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212773>

## Disegni

Disegno prodotto



# CRIMPFOX-RCI 2,5 CUS - Pinza a crimpare



1212773

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212773>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212773>



**EAC**

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-RCI 2,5 CUS - Pinza a crimpare



1212773

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212773>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-RCI 2,5 CUS - Pinza a crimpare



1212773

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212773>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)