CRIMPFOX-RCI 6-1 CUS - Pinza a crimpare

1212775

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212775

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura mostra CRIMPFOX-RCI 6 CUS

Pinza a crimpare, siglatura laser custom, per capocorda isolati, 0,5 mm^2 ... 6,0 mm^2 (rosso, blu, giallo), crimpatura ovale, asimmetrica

I vantaggi

- Le CRIMPFOX-RCI6/... completano il programma di pinze a crimpare per capocorda
- Gli stampi realizzati in modo preciso offrono una qualità elevata e costante nella lavorazione dei contatti

Dati commerciali

Codice articolo	1212775
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BH313V
Codice prodotto	BH313V
GTIN	4046356943024
Peso per pezzo (confezione inclusa)	680,47 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	680,47 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaod"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura ovale

Punto di crimpatura 1

Sezione min.	0,5 mm²
Sezione max.	1,5 mm²
AWG min	20
AWG max	16

Punto di crimpatura 2

Sezione min.	1,5 mm²
Sezione max.	2,5 mm²
AWG min	16
AWG max	14

Punto di crimpatura 3

Sezione min.	4 mm²
Sezione max.	6 mm²
AWG min	12
AWG max	10

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,5 mm² ... 6 mm²
Sezione AWG	20 ... 10

Dimensioni

Larghezza	25 mm
Altezza	68 mm
Lunghezza	256 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212775

EAC
ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com