

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Tronchesino a taglio laterale per elettronica ESD, testa rotonda, senza smusso, con molla di apertura, antiriflesso e fosfatato, manico a 2 componenti, diametro capacità di taglio: morbido 0,2 ... 2,0 mm; semirigido 1 mm, confezione: con supporto per espositore da negozio (backcard)

Descrizione del prodotto

Nota:
A causa delle attuali sfide sul mercato globale degli approvvigionamenti, Phoenix Contact è purtroppo costretta ad accettare un altro materiale con conformità ESD. In futuro, gli utensili verranno consegnati con impugnature in plastica color nero/turchese. Ciò non incide sul funzionamento o sulla qualità delle pinze ESD.

I vantaggi

- Molla di apertura per l'apertura uniforme e pratica
- Manici ergonomici a due componenti per lavori in totale sicurezza e senza fatica
- La speciale impugnatura conduttiva in plastica consente di scaricare in modo lento e controllato l'energia elettrostatica in base alle norme e prescrizioni, come ad es.: DIN EN 61340-5
- Le superfici metalliche sono lucidate e fosfatate per una protezione ottimale contro la ruggine e un effetto antiabbagliamento
- Fabbricazione in acciaio per utensili speciale di elevata qualità
- Supporto di precisione avvitato per una stabilità continua e risultati ottimali

Dati commerciali

Codice articolo	1212804
Pezzi/conf.	6 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	6 Pezzi
Codice vendita	BH3152
Codice prodotto	BH3152
GTIN	4046356994675
Peso per pezzo (confezione inclusa)	105,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	84,9 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	DE

MICROFOX-S ESD_DB - Tronchesini a taglio laterale



1212804

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212804>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto

Pinza per elettronica

Caratteristiche elettriche

Fusibile

DIN EN 61340-5-1/VDE 0300-5-1, DIN EN 61340-2-3/VDE 0300-2-3

Dimensioni

Lunghezza

110 mm

Indicazioni materiale

Colore

multicolore (RAL -)

Materiale

Acciaio

Rivestimento

fosfatato

1212804

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212804>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043711
ECLASS-15.0	21043711

ETIM

ETIM 10.0	EC000165
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1212804

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212804>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com