

# CUTFOX-S VDE M - Tronchesini a taglio laterale



1212830

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212830>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Tronchesino a taglio laterale, 130 mm, filettatura indurita a induzione, VDE 1000 V AC/1500 V DC verificato

## I vantaggi

- Tagliente di precisione per fili morbidi e duri
- Testato VDE
- Impugnature bicomponenti ergonomiche per lavorare senza fatica e in totale sicurezza
- Taglio di materiali più duri con minimo sforzo grazie all'elevato effetto leva
- Acciaio speciale per utensili per un uso prolungato

## Dati commerciali

Codice articolo	1212830
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH311S
Codice prodotto	BH311S
GTIN	4055626045498
Peso per pezzo (confezione inclusa)	143 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	143 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	DE

# CUTFOX-S VDE M - Tronchesini a taglio laterale



1212830

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212830>

## Dati tecnici

### Note

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile da taglio
Applicazione	Alluminio
	Rame
	Filo Piano
Caratteristica di prodotto	Struttura compatta
	Tagliante di precisione temprato a induzione
	Impugnatura ergonomica bicomponente
	Sforzo minimo
	Acciaio speciale per utensili, forgiato a caldo e temprato a olio
	~ 62 HRC testato VDE

### Dimensioni

Lunghezza	130 mm
-----------	--------

### Indicazioni materiale

Colore	multicolore (RAL -)
--------	---------------------

### Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	≤ 11,00 mm
	0,2 mm ... 11 mm

### Normative e prescrizioni

Verifiche	DIN EN 60900 (VDE 0682 PARTE 201)
	DIN ISO 5746

# CUTFOX-S VDE M - Tronchesini a taglio laterale



1212830

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212830>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212830>



**EAC**

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974



**Omologazione marchio VDE**

ID omologazione: 40052526

# CUTFOX-S VDE M - Tronchesini a taglio laterale



1212830

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212830>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043711
ECLASS-15.0	21043711

### ETIM

ETIM 10.0	EC000165
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CUTFOX-S VDE M - Tronchesini a taglio laterale



1212830

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212830>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)