CUTFOX-S VDE M - Tronchesini a taglio laterale

1212830

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212830

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Tronchesino a taglio laterale, 130 mm, filettatura indurita a induzione, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC verificato

I vantaggi

- Tagliente di precisione per fili morbidi e duri
- Testato VDE
- Impugnature bicomponenti ergonomiche per lavorare senza fatica e in totale sicurezza
- Taglio di materiali più duri con minimo sforzo grazie all'elevato effetto leva
- Acciaio speciale per utensili per un uso prolungato

Dati commerciali

Codice articolo	1212830
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH311S
Codice prodotto	BH311S
GTIN	4055626045498
Peso per pezzo (confezione inclusa)	143 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	143 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaod"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile da taglio
Applicazione	Alluminio
	Rame
	Filo Piano
Caratteristica di prodotto	Struttura compatta
	Tagliente di precisione temprato a induzione
	Impugnatura ergonomica bicomponente
	Sforzo minimo
	Acciaio speciale per utensili, forgiato a caldo e temprato a olio
	~ 62 HRc
	testato VDE

Dimensioni

Lunghezza	130 mm

Indicazioni materiale

Colore	multicolore (RAL -)

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	≤ 11,00 mm
	0,2 mm ... 11 mm

Normative e prescrizioni

Verifiche	DIN EN 60900 (VDE 0682 PARTE 201)
	DIN ISO 5746

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212830

EAC
ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

Omologazione marchio VDE
ID omologazione: 40052526

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043711
ECLASS-15.0	21043711

ETIM

ETIM 10.0	EC000165

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	2,452 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com