

# CUTFOX-SP BOLT VDE - Tronchesini a taglio laterale



1212831

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212831>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Tronchesini a taglio laterale resistenti, 200 mm, filettatura indurita a induzione, VDE 1000 V AC/1500 V DC verificato

## I vantaggi

- Tagliente di precisione per filo armonico
- Testato VDE
- Acciaio speciale per utensili per un uso prolungato
- Impugnature bicomponenti ergonomiche per lavorare senza fatica e in totale sicurezza
- Taglio di materiali più duri con minimo sforzo grazie all'elevato effetto leva

## Dati commerciali

Codice articolo	1212831
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH311S
Codice prodotto	BH311S
GTIN	4055626045504
Peso per pezzo (confezione inclusa)	320,36 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	320,36 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	DE

# CUTFOX-SP BOLT VDE - Tronchesini a taglio laterale



1212831

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212831>

## Dati tecnici

### Note

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile da taglio
Applicazione	Alluminio
	Rame
	Filo Piano
Caratteristica di prodotto	Tagliente di precisione temprato a induzione
	Impugnatura ergonomica bicomponente
	Sforzo minimo grazie al meccanismo a leva ottimizzato
	50 % di sforzo in meno rispetto alle taglierine laterali
	Acciaio speciale per utensili, forgiato a caldo e temprato a olio
	~ 62 HRC testato VDE

### Dimensioni

Lunghezza

200 mm

### Indicazioni materiale

Colore

multicolore (RAL -)

### Cavo / linea

Diametro esterno conduttore

≤ 4,00 mm

0,2 mm ... 4 mm

### Normative e prescrizioni

Verifiche

DIN EN 60900 (VDE 0682 PARTE 201)

DIN ISO 5746

# CUTFOX-SP BOLT VDE - Tronchesini a taglio laterale



1212831

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212831>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212831>



**EAC**

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974



**Omologazione marchio VDE**

ID omologazione: 40052526

# CUTFOX-SP BOLT VDE - Tronchesini a taglio laterale



1212831

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212831>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043711
ECLASS-15.0	21043711

### ETIM

ETIM 10.0	EC000165
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CUTFOX-SP BOLT VDE - Tronchesini a taglio laterale



1212831

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212831>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg

4,517 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)