

CRIMPFOX 16R TWIN - Pinza a crimpare



1212845

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212845>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per capocorda montato TWIN a norma UL 486F, tre stazioni di stampaggio siglate, bloccaggio forzato sbloccabile, ingresso laterale

I vantaggi

- I manici ergonomici assicurano una tenuta ottimale e riducono il dispendio di energie del 25 %

Dati commerciali

Codice articolo	1212845
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3131
Codice prodotto	BH3131
GTIN	4055626406220
Peso per pezzo (confezione inclusa)	689,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	689,6 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

CRIMPFOX 16R TWIN - Pinza a crimpare



1212845

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212845>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura WM
Caratteristica di prodotto	Impugnatura di ampiezza ridotta
	Forza di azionamento ridotta fino al 25 %
	Adatta anche per puntalini TWIN
Sezione max.	6 mm ²
Sezione max.	10 mm ²
Sezione max.	16 mm ²

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	6 mm ² ... 16 mm ² (2 x 6 mm ² ... 2 x 16 mm ²)
Sezione AWG	10 ... 6 (2 x AWG 10 ... 2 x AWG 6)

Dimensioni

Larghezza	25 mm
Altezza	68 mm
Lunghezza	256 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	6 mm ... 8,5 mm
-----------------------------	-----------------

CRIMPFOX 16R TWIN - Pinza a crimpare



1212845

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212845>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212845>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 16R TWIN - Pinza a crimpare



1212845

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212845>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX 16R TWIN - Pinza a crimpare



1212845

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212845>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com